

koppeling

EAMD-33-22-19-10X12

Artikelnummer: 5030024

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Opnamediameter 1	19 mm
Opnamediameter 2	10 mm
Grootte	33
Nominale lengte	22 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	8.000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-25 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	4,6 kgmm ²
Overdraagbaar draaimoment	9 Nm
Productgewicht	46,1 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform