


koppeling

EAMD-75-51-40-32X32-U

Artikelnummer: 5078084

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Opnamediameter 1	40 mm
Opnamediameter 2	32 mm
Grootte	75
Nominale lengte	51 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	4.500 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-25 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	425 kgmm ²
Overdraagbaar draaimoment	200 Nm
Productgewicht	741 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform