


# lagerblok LN-100

Artikelnummer: 5152

FESTO

voor de zwaaibare bevestiging van cilinders type DNC, DNGU, DNGUT, DNU, AEVU, ADVU, ADVUP, ADVUP.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	100
Gebaseerd op norm	ISO 15552 (tot nu toe ook VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-40 ... 150 °C
Productgewicht	1.234 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal bevestiging	Koolstofgrafiet