

encoderkabels

NEBM-M12G8-E-7.5-N-R3G8

Artikelnummer: 5212314
Einde productie

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|--|
| Kabelidentificatie | zonder labelhouder |
| Productgewicht | 450 g |
| Elektrische aansluiting 1, functie | Zijde field device |
| Elektrische aansluiting 1, design | rond |
| Elektrische aansluiting 1, aansluittype | Contactdoos |
| Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang | recht |
| Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek | M12x1, A-gecodeerd volgens 61076-2-101 |
| Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere | 8 |
| Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/adere | 8 |
| Elektrische aansluiting 2, functie | Sturingszijde |
| Elektrische aansluiting 2, design | hoekig |
| Elektrische aansluiting 2, aansluittype | Stekker |
| Elektrische aansluiting 2, kabeluitgang | recht |
| Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek | RJ45 |
| Elektrische aansluiting 2, aantal polen/adere | 8 |
| Elektrische aansluiting 2, gebruikte polen/adere | 8 |
| Bedrijfsspanningsbereik DC | 0 ... 30 V |
| Nominale bedrijfsspanning DC | 24 V |
| Bedrijfsspanningsbereik AC | 0 ... 30 V |
| Nominale bedrijfsspanning AC | 24 V |
| Kabellengte | 7,5 m |
| Kabeleigenschap | Suitable for energy chains |
| Buigradius, flexibele bekabeling | ≥ 48 mm |
| Kabeldiameter | 5,8 mm |
| Kabelmontage | 1x4x0,15+4x1x0,34 afgeschermd |
| Geleider-nominale doorsnede | 0,15 mm ² |
| Beschermingsgraad | IP65 |
| Opmerking bij beschermingsgraad | IP30 voor stekker Sub-D in gemonteerde toestand |
| Omgevingstemperatuur | -40 ... 80 °C |
| Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie | -5 ... 80 °C |
| CE-markering (zie conformiteitsverklaring) | volgens EU-RoHS-RL |
| UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring) | volgens de UK RoHS-voorschriften |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-zone III |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 0 - geen corrosieweerstand |
| Materiaal kabelmantel | TPE-U(PUR) |
| Kleur kabelmantel | zwart |