


Aansluitblok VIGK-04-D-1-3/8

Artikelnummer: 525569

FESTO

voor ventieleiland 04, hoge debiet, ISO-ventielen grootte 1, (G3/8)



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Gebaseerd op norm	ISO 5599-2
Max. aantal ventielplaatsen	1
Werkdruk	-0,9 ... 16 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Soort bevestiging aansluitplaat	met doorgaande boring
Pneumatische aansluiting 1	G1/2
Pneumatische aansluiting 2	G3/8
Pneumatische aansluiting 3	G1/2
Pneumatische aansluiting 4	G3/8
Pneumatische aansluiting 5	G1/2
Materiaal - informatie aansluitplaat	gespuitgiet aluminium