


# Aansluitblok VIGK-04-D-2-1/2

Artikelnummer: 525570

FESTO

voor ventieleiland 04, hoog debiet, ISO-ventielen grootte 2, (G1/2)



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Gebaseerd op norm	ISO 5599-2
Max. aantal ventielplaatsen	1
Werkdruk	-0,9 ... 16 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Soort bevestiging aansluitplaat	met doorgaande boring
Pneumatische aansluiting 1	G3/4
Pneumatische aansluiting 2	G1/2
Pneumatische aansluiting 3	G3/4
Pneumatische aansluiting 4	G1/2
Pneumatische aansluiting 5	G3/4
Materiaal - informatie aansluitplaat	gespuitsgiet aluminium