


Aansluitblok VIGK-04-D-2-1/2-NPT

Artikelnummer: 525574

FESTO

voor ventieleiland 04, hoog debiet, ISO-ventielen grootte 2, (G1/2)
Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|--------------------------------------|--|
| Breedte | 183 mm |
| Werkdruk | -0,9 ... 16 bar |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Mediumtemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Beschermingsgraad | IP65 |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Soort bevestiging aansluitplaat | met doorgaande boring |
| Aansluiting hulpstuurlucht 12/14 | NPT1/8-27 |
| Pneumatische aansluiting 1 | NPT3/4-14 |
| Pneumatische aansluiting 2 | NPT1/2-14 |
| Pneumatische aansluiting 3 | NPT3/4-14 |
| Pneumatische aansluiting 4 | NPT1/2-14 |
| Pneumatische aansluiting 5 | NPT3/4-14 |
| Materiaal - informatie aansluitplaat | gespuitgiet aluminium |