


montage - tussenpositie SLG-Z-18-A

Artikelnummer: 525681

FESTO

voor lineaire aandrijving SLG.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	Zwaaimodule
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Werkdruk	1 ... 8 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	75 g
Soort bevestiging	met doorgangsboring en paspen
Pneumatische aansluiting	M3
Materiaal aanslagen	Staal vernikkeld
Materiaal dichtingen	PUR
Materiaal behuizing	Aluminium hard geanodiseerd