



Naderingsschakelaar SME-8F-ZS-24V-K2,5-OE

Artikelnummer: 525907

FESTO

elektrisch, met reedcontact, 2-draadsuitvoering, voor aandrijvingen met sensorgleuf 8, montage van boven, met kabel.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Bedrijfsspanningsbereik DC	5 ... 30 V
Schakeluitgang	met contact bipolair zonder functie van de LED
Schakelementfunctie	NO-contact
Max. uitgangsstroom	100 mA
Kabellengte	2,5 m
Elektrische aansluiting	2-aderig Kabel
Design	voor T-gleuf
Bestand tegen kortsluiting	nee
Meetprincipe	magnetisch Reed
Bescherming tegen omgekeerde polariteit	voor alle elektrische aansluitingen
Schakeltoestandindicator	LED geel
Uitschakeltijd	0,05 ms
Inschakeltijd	0,6 ms
Max. schakelvermogen DC	3 W
Spanningsbreuk	3,5 V
CE-Zeichen (zie Konformitätserklärung)	volgens EU-EMV-richtlijn
Beschermingsgraad	IP65 IP67
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-5 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-20 ... 60 °C
Aanhaalmoment	0,6 Nm
Productgewicht	27 g
Reproduceerbaarheid van de schakelwaarde	+/- 0,1 mm
Soort bevestiging	geklemd in T-gleuf
Materiaal - tip	vrij van koper en PTFE
Materiaal - informatie behuizing	PA
Materiaal - informatie kabelmantel	PUR