



Naderingsschakelaar SMT-8F-NS-24V-K0,3-M8D

Artikelnummer: 525910

FESTO

elektrisch, contactloos, NPN, voor aandrijvingen met sensorgleuf 8, montage van boven, met M8-stekker.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Bedrijfsspanningsbereik DC	10 ... 30 V
Schakeluitgang	NPN
Schakelementfunctie	NO-contact
Kabellengte	0,3 m
Elektrische aansluiting	3-polig Kabel met stekker M8x1
Design	voor T-gleuf
Bestand tegen kortsluiting	ja
Bescherming tegen omgekeerde polariteit	voor alle elektrische aansluitingen
Schakeltoestandindicator	LED geel
Uitschakeltijd	7 ms
Inschakeltijd	$\leq 0,2$ ms
Max. schakelvermogen DC	3 W
Reststroom	0,1 mA
Spanningsbreuk	1,8 V
Beschermingsgraad	IP65 IP67
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-5 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-20 ... 60 °C
Productgewicht	10 g
Reproduceerbaarheid van de schakelwaarde	+/- 0,1 mm
Soort bevestiging	geklemd in T-gleuf
Materiaal - tip	vrij van koper en PTFE
Materiaal - informatie behuizing	PA
Materiaal - informatie kabelmantel	PUR