

# vacuümzuiger ESS-50-GT-G1/4-I

Artikelnummer: 525978

FESTO

eenvoudig verwisselbaar



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Hoogtecompensatie zuignaphouder	8 mm
Min. werkstukradius R	40 mm
Nominale diameter	2,5 mm
Zuignapdiameter	50 mm
Zuignapvolume	11,2 cm <sup>3</sup>
Inbouwpositie	willekeurig
Zuignapvorm	rond diep
Werkdruk	-0,95 ... 0 bar
Nominale werkdruk	-0,7 bar
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht in navolging van ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-A1-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 80 °C
Houdkracht bij nominale werkdruk	97 N
Laterale kracht bij nominale werkdruk	30 N
Productgewicht	18 g
Soort bevestiging	via vacuümaansluiting
Vacuümaansluiting	G1/4
Kleur	roodbruin
Shore-hardheid	72 +/- 5
Materiaal inschroeftap	aluminiumlegering
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal zuiger	Vulkollan®