

vacuümzuignap ESV-60-GT

Artikelnummer: 526003

FESTO

aan slijtage onderhevig onderdeel, eenvoudig verwisselbaar



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Hoogtecompensatie zuignaphouder	6 mm
Min. werkstukradius R	75 mm
Zuignapdiameter	60 mm
Zuignapvolume	11,3 cm ³
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	rond, klokvormig
Zuignapvorm	rond diep
Werkdruk	-0,95 ... 0 bar
Nominale werkdruk	-0,7 bar
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht in navolging van ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-conformiteit	VDMA24364-A1-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 80 °C
Afschuifkracht bij 70% vacuüm	134 N
Houdkracht bij nominale werkdruk	134 N
Laterale kracht bij nominale werkdruk	37 N
Productgewicht	10,7 g
Soort bevestiging	via vacuümaansluiting
Kleur	roodbruin
Shore-hardheid	72 +/- 5
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal zuiger	Vulkollan®