

# Vacuümgenerator VN-10-H-T4-PQ2-VQ3-R01

Artikelnummer: 526149

FESTO

Standaard, hoge onderdruk, breedte 18 mm, T-vorm met insteekkoppeling en geluiddemper.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale diameter Laval-mondstuk	0,95 mm
Rastermaat	18 mm
Type geluiddemper	open
Inbouwpositie	willekeurig
Ejectorkarakteristiek	hoog vacuüm Standaard
Constructieve opbouw	T-vorm
Werkdruk voor max. zuigvolumestroom	3,1 bar
Werkdruk	1 ... 8 bar
Werkdruk voor maximaal vacuüm	4,5 bar
Max. vacuüm	89 %
Nominale bedrijfsdruk	6 bar
Vacuüm afhankelijk van de bedrijfsdruk (diagram)	Grafiek
Maximale zuigvolumestroom tegen atmosfeer	25 l/min
Evacuatie tijd van 1 l volume bij 6 bar	Grafiek
Bedrijfsmedium	gedroogde, gefilterde en ongeolieerde perslucht
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1
Mediumtemperatuur	0 ... 60 °C
Geluidsdruk afhankelijk van bedrijfsdruk (diagram)	Grafiek
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Max. aandraaimoment	0,5 Nm
Rendement afhankelijk van vacuüm (diagram)	Grafiek
Luchtverbruik afhankelijk van bedrijfsdruk (diagram)	Grafiek
Productgewicht	28,4 g
Soort bevestiging	met doorgaande boring met DIN-rail met wand-/oppervlaktehouder
Pneumatische aansluiting 1	QS-6
Pneumatische aansluiting 3	Geluiddemper open
Vacuümaansluiting	QS-8
Materiaal - tip	vrij van koper en PTFE
Materiaal - informatie dichtingen	NBR
Materiaal - informatie straalbuis	POM
Materiaal - informatie behuizing	POM-versterkt
Materiaal - informatie geluiddemper	PE
Materiaal - informatie straalpijp	aluminum kneedlegering
Materiaal - informatie koppeling	Messing vernikkeld Kunststof