

Filter

LF-N1/8-D-5M-MICRO


Artikelnummer: 526301
Einde productie

FESTO

met getapte aansluitplaat, manuele condensataaftap.

Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.

Einde productie. Leverbaar tot 2016. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Micro
Reeks	D
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Filterfijnheid	5 µm
Condensaataftap	manueel draaiend
Constructieve opbouw	Sinterfilter met centrifugaalafscheider
Max. hoeveelheid condensaat	3 cm ³
Werkdruk	0 ... 10 bar
normaal nominaal debiet	290 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inerte gassen
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	Inerte gassen Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [6:8:4]
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	64 g
Soort bevestiging	met toebehoren inline-installatie naar keuze:
Pneumatische aansluiting 1	NPT1/8-27
Pneumatische aansluiting 2	NPT1/8-27
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Informatie materiaal filter	PE
Informatie materiaal behuizing	gespuitsgiet aluminium
Informatie materiaal reservoir	PC