

manometer MA-27-1,0-M5-MPA

Artikelnummer: 526324

FESTO

met aanduiding in MPa.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Weergavebereik	0 ... 1 MPa
Nominale grootte manometer	27
Constructieve opbouw	Buisveer-manometer
Soort bevestiging	inline-installatie
Bedrijfsmedium	Inerte gassen neutrale vloeistoffen
Bedrijfsdruk Mpa	0 ... 1 MPa
Werkdruk	0 ... 10 bar
Bedrijfsdruk	0 ... 145 psi
Factor wisselbelasting	0,66
Meetnauwkeurigheid klasse	5
Beschermingsgraad	IP43
Mediumtemperatuur	0 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Aansluitpositie	Achterkant centrisch
Pneumatische aansluiting	M5
Materiaal in contact met media	Messing
Materiaal inschroeftap	Messing
Materiaal behuizing	PA
Materiaal scherm	PS
Kleur behuizing	zwart
Productgewicht	11 g
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geen acetylene geen zuurstof