



# Lineaire aandrijving DGP-32-400-PPV-A-B

Artikelnummer: 526654

FESTO

voor positiedetectie (magneet), zuigerstangloos, met vormgesloten verbinding tussen zuiger en meenemer en instelbare eindpositiedemping voor en achter.  
Einde productie. Leverbaar tot 2013.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	400 mm
Zuigerdiameter	32 mm
Demping	PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar YSR: Schokdemper, harde merklijn
Inbouwpositie	willekeurig
Geleiding	Basisgeleiding
Meeneemprincipe	vormgesloten (gleuf)
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Werkdruk	2 ... 8 bar
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Dempingslengte	20 mm
Dwarsmoment Mx (diagram)	2 Nm
Theoretische kracht bij 6 bar, terugloop	483 N
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	483 N
Te verplaatsen massa	320 g
te verplaatsen massa bij 0 mm slag	320 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	1.550 g
Toeslag massafactor per 10 mm slag	41 g
Alternatieve aansluitingen	zie productafbeelding
Pneumatische aansluiting	G1/8
Informatie materiaal deksel	gegoten aluminium gecoat
Informatie materiaal dichtingen	NBR TPE-U(PU)
Informatie materiaal behuizing	Aluminium geanodiseerd