



Naderingsschakelaar SME-10F-ZS-24V-K2,5L-OE

Artikelnummer: 526672

FESTO

elektrisch, met reedcontact, 2-draadsuitvoering, voor aandrijvingen met sensorgleuf 10, montage van boven, met kabel.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Design	voor ronde gleuf
Volgens norm	DIN EN 60947-5-2
Toelating	c UL us - Listed (OL)
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Materiaal - tip	vrij van koper en PTFE
Meetprincipe	magnetisch Reed
Omgevingstemperatuur	-20 ... 60 °C
Schakeluitgang	met contact bipolair zonder functie van de LED
Schakelelementfunctie	NO-contact
Reproduceerbaarheid van de schakelwaarde	+/- 0,1 mm
Inschakeltijd	≤ 0,6 ms
Uitschakeltijd	≤ 0,05 ms
Max. schakelfrequentie	800 Hz
Max. uitgangsstroom	100 mA
Max. schakelvermogen AC	3 VA
Max. schakelvermogen DC	3 W
Spanningsbreuk	≤ 4,5 V
Bestand tegen kortsluiting	nee
Bestand tegen overbelasting	niet beschikbaar
Bedrijfsspanningsbereik AC	5 ... 30 V
Bedrijfsspanningsbereik DC	5 ... 30 V
Bescherming tegen omgekeerde polariteit	nee
Elektrische aansluiting	Kabel 2-aderig
Uitgangsrichting aansluiting	in de lengte
Kabellengte	2,5 m
Materiaal - informatie kabelmantel	PUR
Soort bevestiging	geklemd in T-gleuf van boven in de gleuf in te plaatsen
Aanhaalmoment	0,2 Nm
Productgewicht	18 g
Materiaal - informatie behuizing	PPS hooggelegeerd staal roestvrij
Schakeltoestandindicator	LED geel
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-5 ... 60 °C
Beschermingsgraad	IP65 IP67
Isolatiespanning	50 V
Stootspanningsweerstand	0,8 kV
Vervuilinggraad	3