



# Naderingsschakelaar SMT-10F-ZS-24V-K2,5L-OE

Artikelnummer: 526677

FESTO

elektrisch, contactloos, 2-draadsuitvoering, voor aandrijvingen met sensorgleuf 10, met kabel.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Design	voor ronde gleuf
Toelating	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Materiaal - tip	vrij van koper en PTFE
Meetprincipe	magneto-resistent
Omgevingstemperatuur	-20 ... 60 °C
Schakeluitgang	contactloos 2-draads
Schakelelementfunctie	NO-contact
Reproduceerbaarheid van de schakelwaarde	+/- 0,1 mm
Inschakeltijd	< 0,5 ms
Uitschakeltijd	> 0,5 ms
Max. uitgangsstroom	50 mA
Max. schakelvermogen DC	1,5 W
Spanningsbreuk	< 8 V
Reststroom	< 1 mA
Bestand tegen kortsluiting	ja
Bestand tegen overbelasting	beschikbaar
Bedrijfsspanningsbereik DC	10 ... 30 V
Bescherming tegen omgekeerde polariteit	voor alle elektrische aansluitingen
Elektrische aansluiting	Kabel 2-aderig
Uitgangsrichting aansluiting	haaks
Kabellengte	2,5 m
Materiaal - informatie kabelmantel	PUR
Soort bevestiging	vlak met cilinderprofiel geklemd in ronde gleuf van boven in de gleuf in te plaatsen
Aanhaalmoment	0,4 Nm
Productgewicht	15,9 g
Materiaal - informatie behuizing	PA hooggelegeerd staal roestvrij
Schakeltoestandindicator	LED geel
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-5 ... 60 °C
Beschermingsgraad	IP65 IP67