


kabelverdeler ASI-KVT-FKX2-M12

Artikelnummer: 527474

FESTO

is een passieve module die van AS-i lintkabel op M12-4pol connectors omkoppelt.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Breedte	46 mm
Hoogte	102 mm
Lengte	28,5 mm
Soort bevestiging	naar keuze: met doorgangsboring met DIN-rail
Productgewicht	190 g
Veldbusinterface	AS-interface: lintkabelstekker Bus, M12x1, 4-polig, A-gecodeerd Lastspanning: lintkabel-stekker
Bedrijfsspanning DC AS-Interface	26,5 ... 31,6 V
Nominale bedrijfsspanning DC AS-interface	26,5 V
Bedrijfsspanning DC lastspanning	20,4 ... 26,4 V
Nominale bedrijfsspanning DC lastspanning	24 V
Beschermingsgraad	IP65 volgens IEC 60529 in gemonteerde toestand
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Lagertemperatuur	-20 ... 70 °C
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Informatie materiaal behuizing	PA-versterkt
Informatie materiaal dichtingen	PUR
Informatie materiaal deksel	PA-versterkt
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 90 % niet condenserend