



aftakkingsmodule MS6N-FRM

Artikelnummer: 527677

FESTO

Met NPT-schroefdraad.



Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	Aftakkingsmodule
drukindicator	G1/4 voorbereid G1/8 voorbereid met druksensor met manometer
Werkdruk	0 ... 20 bar
normaal nominaal debiet in hoofddebietrichting 1->2	3.200 ... 14.700 l/min
normaal nominaal debiet uitgang naar boven	2.700 ... 6.000 l/min
normaal nominaal debiet uitgang naar onder	2.800 ... 6.400 l/min
Bedrijfsspanningsbereik AC	0 ... 250 V
Bedrijfsspanningsbereik DC	0 ... 125 V
Toelating	c UL us - Recognized (OL)
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Geschikt voor levensmiddelen	zie uitgebreide materiaalinformatie
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	458 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	gespuitsgiet aluminium