

actiefkoolfilter MS4N-LFX

Artikelnummer: 527700

FESTO

Met NPT-schroefdraad.



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Grootte | 4 |
| Reeks | MS |
| Inbouwpositie | loodrecht +/- 5° |
| Condensaataftap | volautomatisch manueel draaiend halfautomatisch |
| Constructieve opbouw | Actiefkoolfilter |
| Reservoirbescherming | Kunststofbeschermmantel geïntegreerd als metalen reservoir |
| Werkdruk | 0 ... 14 bar |
| Max. standaarddebiet voor luchtkwaliteitsklasse | 360 l/min |
| Toelating | c UL us - Recognized (OL) |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [1:4:2] Inerte gassen |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Lagertemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Luchtreinheidsklasse op de uitgang | Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [1:4:1] |
| Mediumtemperatuur | 5 ... 30 °C |
| Restoliegehalte | 0,003 mg/m3 |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Soort bevestiging | inline-installatie met toebehoren naar keuze: |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal filter | Actiefkool |
| Materiaal behuizing | gespuitsgiet aluminium |