

verzorgingseenheid FRC-QS6-D-7-5M-MICRO-H

Artikelnummer: 527881



Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

FESTO

Aansluitplaat met stekkeraansluiting, met manometer, halfautomatische condensataaftap.

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.

Einde productie. Leverbaar tot 2023. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|-----------------------------|---|
| Grootte | Micro |
| Reeks | D |
| Bedieningsveiligheid | Draaiknop met vergrendeling |
| Inbouwpositie | loodrecht +/- 5° |
| Condensataaftap | halfautomatisch |
| Constructieve opbouw | Filterregelbaar met manometer Proportionele olienevelaar (standaard) |
| Max. hoeveelheid condensaat | 3 cm ³ |
| Filterfijnheid | 5 µm |
| drukindicator | met manometer |
| Werkdruk | 1 ... 10 bar |
| Drukregelbereik | 0,5 ... 7 bar |
| Max. drukhysteresis | 0,3 bar |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [:-::-] |
| Mediumtemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Productgewicht | 149 g |
| Soort bevestiging | inline-installatie met toebehoren |
| Pneumatische aansluiting 1 | QS-6 |
| Pneumatische aansluiting 2 | QS-6 |
| Materiaal behuizing | aluminiumlegering |
| Materiaal schaal | PC |