

bedieningseenheid CPX-MMI-1

Artikelnummer: 529043

FESTO

voor modulaire elektrische CPX-terminal.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Breedte	81 mm
Hoogte	28 mm
Lengte	137 mm
Max. lengte aansluitkabel	15 m
Display	128 x 64 pixels LCD-Display met achtergrondverlichting
Bedienelementen	3 functietoetsen 4 pijltjestoetsen Folietoetsenbord
Bedrijfsspanningsbereik DC	18 ... 30 V
Data-interface	RS232-interface 57,6Kbaud M12-bus 4-polig
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Spanningsvoeding	wordt door het aangesloten toestel ter beschikking gesteld
Stroomopname bij nominale bedrijfsspanning	50 - 60 mA
ATEX-categorie Gas	II 3G
Explosieontstekingsbeveiliging type Gas	Ex nA IIC T6 X Gc
ATEX-categorie Stof	II 3D
Explosieontstekingsbeveiliging type Stof	Ex tc IIIC T60°C X Dc IP65
Explosieveilige omgevingstemperatuur	-5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn volgens EU Ex-beveiligingsrichtlijn (ATEX)
Relatieve luchtvochtigheid	niet condenserend
Beveiliging tegen direct en indirect contact	PELV
Beschermingsgraad	IP65 volgens IEC 60529
Omgevingstemperatuur	0 ... 50 °C
Productgewicht	150 g
Materiaal behuizing	PA-versterkt