


Olienevelaar MS4-LOE-1/8-R-Z

Artikelnummer: 529414

FESTO

kunststofreservoir met kunststofbeschermmantel, debietrichting van rechts naar links.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	4
Reeks	MS
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Constructieve opbouw	Proportionele olienevelaar (standaard)
Max. olietankinhoud	30 cm ³
Reservoirbescherming	Kunststofbeschermmantel
Werkdruk	1 ... 12 bar
Minimaal debiet voor olienevelaarfunctie	40 l/min
normaal nominaal debiet	1.100 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Olie-viscositeit	ISO VG 32
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	194 g
Soort bevestiging	naar keuze: inline-installatie met toebehoren
Pneumatische aansluiting 1	G1/8
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Informatie materiaal behuizing	gespuitgiet aluminium
Informatie materiaal reservoir	PC