

actiefkoolfilter MS4-LFX-1/4-R-Z

Artikelnummer: 529468

FESTO

kunststofreservoir met kunststofbeschermmantel, debietrichting van rechts naar links.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	4
Reeks	MS
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Constructieve opbouw	Actiefkoolfilter
Reservoirbescherming	Kunststofbeschermmantel
Werkdruk	0 ... 14 bar
Max. standaarddebiet voor luchtkwaliteitsklasse	360 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [1:4:2] Inerte gassen
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
Mediumtemperatuur	5 ... 30 °C
Restoliegehalte	0,003 mg/m3
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	190 g
Soort bevestiging	inline-installatie met toebehoren naar keuze:
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal filter	Actiefkool
Materiaal behuizing	gespuitgiet aluminium
Materiaal schaal	PC