

# Opstartventiel met drukopbouw MS4-DL-1/8-Z

Artikelnummer: 529534

FESTO

pneumatisch, voor langzame drukopbouw, doorstroomrichting van rechts naar links.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ontluchtingsfunctie	regelbaar
Soort bediening	pneumatisch
Inbouwpositie	willekeurig
Handbediening	geen
Constructieve opbouw	Zuigerzitting
Soort reset	mechanische veer
Soort sturing	direct
Stuurlichtverzorging	extern
Stroomrichting	niet omkeerbaar
Ventielfunctie	2/2
Werkdruk	4 ... 14 bar
b-waarde	0,5
C-waarde	4,6 l/sbar
Normaal nominaal debiet	1.000 l/min
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	213 g
Soort bevestiging	met accessoires naar keuze: in-line-installatie
Pneumatische aansluiting 1	G1/8
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Materiaal - tip	vrij van koper en PTFE
Materiaal - informatie dichtingen	NBR
Materiaal - informatie behuizing	gespuitsgiet aluminium