

aftakkingsmodule MS4-FRM-1/4-Z

Artikelnummer: 529558

FESTO

Debietrichting van rechts naar links.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Constructieve opbouw | Aftakkingsmodule |
| Werkdruk | 0 ... 14 bar |
| normaal nominaal debiet in hoofddebietrichting 1->2 | 4.600 l/min |
| normaal nominaal debiet uitgang naar boven | 1.500 l/min |
| normaal nominaal debiet uitgang naar onder | 1.500 l/min |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Lagertemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Geschikt voor levensmiddelen | zie uitgebreide materiaal informatie |
| Mediumtemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Productgewicht | 165 g |
| Pneumatische aansluiting 1 | G1/4 |
| Pneumatische aansluiting 2 | G1/4 |
| Pneumatische aansluiting 3 | G1/4 |
| Pneumatische aansluiting 4 | G1/4 |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal behuizing | gespuitgiet aluminium |