



# aftakkingsmodule MS6-FRM-1/2

Artikelnummer: 529853

★ Kernprogramma

Debiétrichting van links naar rechts.

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	Aftakkingsmodule
Werkdruk	0 ... 20 bar
normaal nominaal debiet in hoofddebietrichting 1->2	14.700 l/min
normaal nominaal debiet uitgang naar boven	4.400 l/min
normaal nominaal debiet uitgang naar onder	4.600 l/min
Bedrijfsspanningsbereik AC	0 ... 250 V
Bedrijfsspanningsbereik DC	0 ... 125 V
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Geschikt voor levensmiddelen	zie uitgebreide materiaal informatie
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	458 g
Pneumatische aansluiting 1	G1/2
Pneumatische aansluiting 2	G1/2
Pneumatische aansluiting 3	G1/2
Pneumatische aansluiting 4	G1/2
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	gespuitsgiet aluminium