


Stappenmotor MTRE-ST-42-48S-AB

Artikelnummer: 530060

FESTO

met geïntegreerde controller en rem.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Staphoek bij volledige stap	1,8 deg
Staphoektolerantie	±5%
Bedrijfsspanning DC rem	24 V
Bedrijfsspanningsbereik DC	24 ... 48 V
Isolatiebeschermklasse	B
Vermogensopname rem	6 W
Nominale spanning DC	48 V
Nominale stroom motor	1,2 A
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	45 - 80 %
Beschermingsgraad	IP54
Omgevingstemperatuur	0 ... 50 °C
Toelating	C-Tick
Totaal gedreven traagheidsmoment	0,07 kgcm ²
Houdmoment rem	0,4 Nm
Houdmoment motor	0,34 Nm
Massatraagheidsmoment rem	0,002 kgcm ²
Massatraagheidsmoment rotor	0,068 kgcm ²
Toegelaten axiale asbelasting	7 N
Toegelaten radiale asbelasting	18 N
Productgewicht	550 g
Elektrische aansluittechniek	Stekker