

# koppeling EAMC-40-66-11-11

Artikelnummer: 530090

FESTO

voor elektromechanische aandrijvingen met stappenmotor.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Opnamediameter 1	11 mm
Opnamediameter 2	11 mm
Grootte	40
Nominale lengte	66 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	6.500 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-25 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	42,3 kgmm <sup>2</sup>
Overdraagbaar draaimoment	21 Nm
Productgewicht	139 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform