

Verzorgingseenheden (combinatie) MSB6-1/2:H1N3M1-WP-Z

Artikelnummer: 530209

FESTO

bestaande uit filter, drukregelventiel, olienevelaar, wandbevestigingsplaat. Maximale uitgangsdruk 12 bar, 40 µm filter, met manometer, kunststofreservoir met kunststofbeschermmantel, volautomatische condensaaftap, debietrichting van rechts naar links.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	6
Reeks	MS
Bedieningsveiligheid	Draaiknop met vergrendeling met toebehoren, sluitbaar
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Filterfijnheid	40 µm
Condensaataftap	volautomatisch
Constructieve opbouw	Drukregelventiel met manometer Standaardfilter Standaardolienevelaar
Reservoirbescherming	Kunststofbeschermmantel
Drukaanduiding	met manometer
Werkdruk	2 ... 12 bar
Drukregelbereik	1 ... 12 bar
normaal nominaal debiet	3.500 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:-] Inerte gassen
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:-]
Productgewicht	2.000 g
Soort bevestiging	met toebehoren
Pneumatische aansluiting 1	G1/2
Pneumatische aansluiting 2	G1/2
Informatie materiaal behuizing	gespuitgiet aluminium
Informatie materiaal reservoir	PC