

Membraanluchtdroger MS6-LDM-1/2-RD-P2-Z


Artikelnummer: 531015

FESTO

Gereduceerd drukdauwpunt, met metalen schaal, debietrichting van rechts naar links.

Beschikbaar tot 2006

Opgelet: voor de duurzame werking van het toestel is de voorfiltratie van de arbeidslucht met een ultrafijne filter 0,01µm (restpartikel < 0,1µm, restolie < 0,1 mg/m³) noodzakelijk!



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	6
Reeks	MS
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Constructieve opbouw	Membraandroger
Reservoirbescherming	geïntegreerd als metalen reservoir
Ingangsdruk 1	3 ... 8,5 bar
Normaal nominaal debiet	400 l/min
Bedrijfsmedium	Persluchtkwaliteitsklasse 1:7:1 volgens ISO 8573-1
Drukdauwpunt-daling	13 °C
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Lagertemperatuur	-20 ... 55 °C
Mediumtemperatuur	5 ... 55 °C
Omgevingstemperatuur	5 ... 55 °C
Productgewicht	1.410 g
Soort bevestiging	naar keuze: in-line-installatie met accessoires
Pneumatische aansluiting 1	G1/2
Pneumatische aansluiting 2	G1/2
Materiaal - informatie behuizing	gespuitgiet aluminium
Materiaal - informatie bokaal	aluminum kneedlegering