

Verzorgingseenheden (combinatie) MSB4-1/4:H2N2M1-WP-Z

Artikelnummer: 531092

FESTO

Bestaande uit filter, drukregelaar, olienevelaar, wandbevestigingsplaat.
Maximale uitgangsdruk 7 bar, 40 µm-filter, met manometer,
kunststofreservoir met kunststofbeschermmantel, manuele
condensaataftap, debietrichting van rechts naar links.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	4
Reeks	MS
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Filterfijnheid	40 µm
Condensaataftap	manueel draaiend
Constructieve opbouw	Drukregelventiel met manometer Standaardfilter Standaardolienevelaar
Reservoirbescherming	Kunststofbeschermmantel
Drukaanduiding	met manometer
Werkdruk	1,5 ... 14 bar
Drukregelbereik	1 ... 7 bar
normaal nominaal debiet	1.300 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Inerte gassen
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:-]
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	1.000 g
Soort bevestiging	met toebehoren
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Pneumatische aansluiting 2	G1/4