

Verzorgingseenheden (combinatie) MSB4-1/4-FRC8:J4M1

Artikelnummer: 531123

FESTO

Combinatie filter+drukregelventiel+olienevelaar, maximale uitgangsdruk 12 bar, 5 µm filter, met manometer, afsluitbare regelkop, kunststofreservoir met kunststofbeschermmantel, volautomatische condensataaftap, debietrichting van links naar rechts.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|--|
| Grootte | 4 |
| Reeks | MS |
| Bedieningsveiligheid | Draaiknop met geïntegreerd slot |
| Inbouwpositie | loodrecht +/- 5° |
| Condensataaftap | volautomatisch |
| Constructieve opbouw | Filterregelbaar met manometer Proportionele olienevelaar (standaard) |
| Filterfijnheid | 5 µm |
| Regelfunctie | Uitgangsdruk constant met voordrukcompensatie met secundaire ontluchting met keerstroombegedrag |
| Reservoirbescherming | Kunststofbeschermmantel |
| Drukaanduiding | met manometer |
| Werkdruk | 1,5 ... 12 bar |
| Drukregelbereik | 0,5 ... 12 bar |
| normaal nominaal debiet | 850 l/min |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:-] Inerte gassen |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 |
| Lagertemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Luchtreinheidsklasse op de uitgang | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [6:4:-] |
| Mediumtemperatuur | 5 ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur | 5 ... 60 °C |
| Productgewicht | 500 g |
| Soort bevestiging | met toebehoren |
| Pneumatische aansluiting 1 | G1/4 |
| Pneumatische aansluiting 2 | G1/4 |
| Informatie materiaal behuizing | gespuitgiet aluminium |
| Informatie materiaal reservoir | PC |