

# Filter-regelventiel MS6N-LFR-1/4-D7-CUV-AS-Z

Artikelnummer: 531326

FESTO

Maximale uitgangsdruk 12 bar, 5 µm filter, met manometer, afsluitbare regelkop, metalen reservoir, volautomatische condensaat aftap, debietrichting van rechts naar links.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	6
Reeks	MS
Bedieningsveiligheid	met toebehoren sluitbaar
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Filterfijnheid	5 µm
condensaataftap	volautomatisch
Constructieve opbouw	Filterregelaar met manometer
Max. hoeveelheid condensaat	38 ml
Regelfunctie	Uitgangsdruk constant met secundaire ontluchting
Reservoirbescherming	Metalen beschermkap
Drukaanduiding	met manometer
Drukregelbereik	0,5 ... 12 bar
Ingangsdruk 1	2 ... 12 bar
Max. drukhysterisis	0,25 bar
Normaal nominaal debiet	2.200 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	3.7.- volgens DIN ISO 8573-1
Mediumtemperatuur	5 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	5 ... 60 °C
Productgewicht	1.087 g
Soort bevestiging	met accessoires naar keuze: Paneelinbouw in-line-installatie
Pneumatische aansluiting 1	NPT1/4-18
Pneumatische aansluiting 2	NPT1/4-18
Materiaal - informatie dichtingen	NBR
Materiaal - informatie behuizing	gespuitsgiet aluminium
Materiaal - informatie bokaal	aluminum kneedlegering
Materiaalinformatie scheidingsschaal	POM