

Olienevelaar MS6N-LOE-1/2-U-Z

Artikelnummer: 531720

FESTO

Metalen reservoir, debietrichting van rechts naar links.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	6
Reeks	MS
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Constructieve opbouw	Proportionele olienevelaar (standaard)
Max. olietankinhoud	80 cm ³
Reservoirbescherming	Metalen beschermkap
Ingangsdruk 1	1 ... 16 bar
Minimaal debiet voor olienevelaarfunctie	50 l/min
Normaal nominaal debiet	7.200 l/min
Bedrijfsmedium	gefilterde perslucht, filterfijnheid 40 µm
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Mediumtemperatuur	0 ... 60 °C
Olie-viscositeit	ISO VG 32
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Productgewicht	810 g
Soort bevestiging	met accessoires naar keuze: in-line-installatie
Pneumatische aansluiting 1	NPT1/2-14
Pneumatische aansluiting 2	NPT1/2-14
Materiaal - informatie behuizing	gespuitsgiet aluminium
Materiaal - informatie bokaal	aluminum kneedlegering