

Actiefkoolfilter MS4N-LFX-1/4-R-Z

Artikelnummer: 531765

FESTO

kunststofreservoir met kunststofbeschermmantel, doorstroomrichting van rechts naar links.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	4
Reeks	MS
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Constructieve opbouw	Actiefkoolfilter
Reservoirbescherming	Kunststofbeschermmantel
Ingangsdruk 1	0 ... 14 bar
Normaal nominaal debiet	250 l/min
Bedrijfsmedium	gefilterde, niet-geolieerde perslucht, filterfijnheid 0,01 µm
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	1.7.1 volgens DIN ISO 8573-1
Mediumtemperatuur	5 ... 30 °C
Restoliegehalte	0,003 mg/m3
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Soort bevestiging	met accessoires naar keuze: in-line-installatie
Pneumatische aansluiting 1	NPT1/4-18
Pneumatische aansluiting 2	NPT1/4-18
Materiaal - informatie filter	Actiefkool
Materiaal - informatie behuizing	gespuitgiet aluminium
Materiaal - informatie bokaal	PC