



Drukregelventiel

MS4N-LRB-1/4-D5-AS-BI-Z

Artikelnummer: 531787

FESTO

voor batterijmontage, haaks uitgangsblok met QS-insteekkoppeling,
maximale uitgangsdruk 4 bar, met manometer, aansluiting P2 op voorzijde.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	4
Reeks	MS
Bedieningsveiligheid	Draaiknop met geïntegreerd slot
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	direct gestuurd membraanregelventiel met doorlopende voedingsdruk
Regelfunctie	Uitgangsdruk constant met secundaire ontluchting met keerstroombegedrag
Drukaanduiding	met manometer
Drukregelbereik	0,3 ... 4 bar
Ingangsdruk 1	0,8 ... 14 bar
Max. drukhysteresis	0,25 bar
Normaal nominaal debiet	650 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	222 g
Soort bevestiging	met accessoires naar keuze: Paneelinbouw in-line-installatie
Pneumatische aansluiting 1	NPT1/4-18
Pneumatische aansluiting 2	QS-8
Materiaal - informatie aansluitplaat	gespuitgiet aluminium
Materiaal - informatie actuator	POM PA
Materiaal - informatie dichtingen	NBR
Materiaal - informatie behuizing	gespuitgiet aluminium
Materiaal - informatie membraan	NBR