


# Actiefkoolfilter MS6N-LFX-1/2-U-Z

Artikelnummer: 531930

FESTO

Metalen reservoir, debietrichting van rechts naar links.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	6
Reeks	MS
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Constructieve opbouw	Actiefkoolfilter
Reservoirbescherming	Metalen beschermkap
Ingangsdruk 1	0 ... 20 bar
Normaal nominaal debiet	1.200 l/min
Bedrijfsmedium	gefilterde, niet-geoliede perslucht, filterfijnheid 0,01 µm
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	1.7.1 volgens DIN ISO 8573-1
Mediumtemperatuur	5 ... 30 °C
Restoliegehalte	0,003 mg/m3
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	820 g
Soort bevestiging	met accessoires naar keuze: in-line-installatie
Pneumatische aansluiting 1	NPT1/2-14
Pneumatische aansluiting 2	NPT1/2-14
Materiaal - informatie filter	Actiefkool
Materiaal - informatie behuizing	gespuitsgiet aluminium
Materiaal - informatie bokaal	aluminum kneedlegering