


Aftakkingsmodule MS4N-FRM-1/4-Y-Z

Artikelnummer: 531955

FESTO

met drukschakelaar zonder display, doorstroomrichting van rechts naar links.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	Aftakkingsmodule
Werkdruk	0 ... 12 bar
Normaal nominaal debiet in hoofddebietrichting 1->2	4.600 l/min
Normaal nominaal debiet uitgang naar boven	1.500 l/min
Normaal nominaal debiet uitgang naar onder	1.500 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	405 g
Pneumatische aansluiting 1	NPT1/4-18
Pneumatische aansluiting 2	NPT1/4-18
Pneumatische aansluiting 3	NPT1/4-18
Pneumatische aansluiting 4	NPT1/4-18
Materiaal - informatie behuizing	gespuitsgiet aluminium