

# drukopbouwventiel MS6N-DE-3/8-V110

Artikelnummer: 532043

FESTO

elektrisch, voor langzame drukopbouw, debietrichting van links naar rechts.



## Informatieblad

| Kenmerk                                 | Waarde  |
|---|---|
| Soort bediening                         | elektrisch  |
| Inbouwpositie                           | willekeurig   |
| Handbediening                           | met vergrendeling<br>duwend   |
| Constructieve opbouw                    | Zuigerzitting   |
| Soort reset                             | mechanische veer  |
| Soort sturing                           | voorgestuurd  |
| Stuurluchttoevoer                       | intern  |
| Stroomrichting                          | niet omkeerbaar   |
| Ventiefunctie                           | 2/2   |
| Schakelpositie-indicator                | met toebehoren  |
| Werkdruk                                | 4 ... 18 bar  |
| b-waarde                                | 0,48  |
| C-waarde                                | 21,05 l/sbar  |
| normaal nominaal debiet                 | 5.050 l/min   |
| Inschakelduur                           | 100 %   |
| Spoeleigenschappen                      | 110 V AC: 50/60 Hz, schakelvermogen 3 VA, houdvermogen 2,4 VA   |
| Toelating                               | c UL - Recognized (OL)  |
| Bedrijfsmedium                          | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inerte gassen   |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)  |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK        | 2 - matige corrosieweerstand  |
| LABS-conformiteit                       | VDMA24364-B2-L  |
| Geschikt voor levensmiddelen            | zie uitgebreide materiaalinformatie   |
| Mediumtemperatuur                       | -10 ... 60 °C   |
| Beschermingsgraad                       | IP65  |
| Omgevingstemperatuur                    | -10 ... 60 °C   |
| Productgewicht                          | 680 g   |
| Elektrische aansluiting                 | Aansluitpatroon vorm C volgens EN 175301-803<br>Stekker<br>volgens DIN EN 175301-803<br>vierhoekige constructie |
| Signaalstatus display                   | met toebehoren  |
| Soort bevestiging                       | inline-installatie<br>met toebehoren<br>naar keuze:   |
| Pneumatische aansluiting 1              | 3/8 NPT   |
| Pneumatische aansluiting 2              | 3/8 NPT   |
| Materiaal - opmerking                   | RoHS conform  |
| Materiaal dichtingen                    | NBR   |
| Materiaal behuizing                     | gespuitgiet aluminium   |