


Checkbox CHB-C-C

Artikelnummer: 532271

FESTO

compacte vorm



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Max diameter deel	25 mm
Telfunctie	nee
Beschermingsgraad	IP64
Aansluiting voor encoder	volgens RS 485 specificatie
Breedte	60 mm
Hoogte	260 mm
Lengte	150 mm
Max lengte deel	Afhankelijk van bandsnelheid en vereiste oplossing
Min diameter deel	0,5 mm
Min lengte deel	1 mm
Uitgangen	Deel goed en juist georiënteerd Deel goed, maar slecht georiënteerd Deel verkeerd Sturing transportband Bandsturing / bedrijfsklaar
Ingangen	Stuwsensor 1
Max. aantal verschillende oriënteringen per typegeheugen	8
Max. aantal typegeheugens	1
Voorselectie hoeveelheid	Software CheckKon
Beveiliging intern	8 A smeltzekering
Elektronische begrenzing van de uitgangen op	700 mA
Max totaalstroom aan aansluiting PLC	1 A
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Stroomopname bij onbelaste uitgangen	750 mA
Toegelaten spanningschommelingen	+/- 15 %
Lagertemperatuur	-20 ... 70 °C
Omgevingsvoorwaarden	droog Afscherming van extreme invloeden van vreemde lichtbronnen zo zuiver mogelijke omgevingslucht
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Resolutie camera	6/100 mm
Belichtingstijd	128 ... 1.024 µs
Diagnose-interface	RS232-interface 115 Kbaud Doos M12x1 4-polig