

# l-insteekschroefkoppeling QBML-1/8-1/8-U-M

Artikelnummer: 533232

FESTO

360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Standaard
Nominale diameter	0,098 "
Soort dichting op de inschroeftap	coating
Design	L-vorm
Aantal stuks per verpakking	10
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	0,095 ... 1 MPa
Werkdruk volledig temperatuurbereik	0,95 ... 10 bar
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	13,775 ... 145 psi
Maritieme classificatie	zie certificaat
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Productgewicht	0,254 oz
Soort bevestiging	Buitenzeskant SW10
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad R1/8
Pneumatische aansluiting 2	voor slang buitendiameter 1/8"
Omgevingstemperatuur Fahrenheit	32 ... 140 °F
Kleur van de demontagering	grijs
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	PBT
Materiaal schroefdraaddichting	NBR
Materiaal losring	POM
Materiaal slangklemsegment	hooggelegeerd staal roestvrij