


# koppeling

## EAMC-42-50-14-20

Artikelnummer: 533710

FESTO



### Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Opnamediameter 1	14 mm
Opnamediameter 2	20 mm
Grootte	42
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	6.000 1/min
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-25 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	34,8 kgmm <sup>2</sup>
Overdraagbaar draaimoment	17 Nm
Productgewicht	138 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform