

Insteekhuls QSH-F-10

Artikelnummer: 533893

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Standaard
Nominale diameter	8 mm
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 16 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3
Food safety	volgens fabrikantenverklaring
Omgevingstemperatuur	0 ... 150 °C
Toelating	Germanischer Lloyd
Productgewicht	10,9 g
Pneumatische aansluiting 1	Insteekhuls QS-10
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Informatie materiaal behuizing	Messing verchroomd en vernikkeld