

# verzorgingseenheden (combinatie) MSB4N-1/4-FRC2:J6M1

Artikelnummer: 533949

FESTO

Combinatie filter+drukregelventiel+olienevelaar, maximale uitgangsdruk 7 bar, 40 µm filter, met manometer, afsluitbare regelkop, kunststofreservoir met kunststofbeschermmantel, volautomatische condensaat aftap, debietrichting van links naar rechts.



## Informatieblad

| Kenmerk                                 | Waarde  |
|---|---|
| Grootte                                 | 4   |
| Reeks                                   | MS  |
| Bedieningsveiligheid                    | Draaiknop met geïntegreerd slot   |
| Inbouwpositie                           | loodrecht +/- 5°  |
| Filterfijnheid                          | 40 µm   |
| Constructieve opbouw                    | Filterregelaar met manometer<br>Proportionele olienevelaar (standaard)                                  |
| Regelfunctie                            | Uitgangsdruk constant<br>met voordrukcompensatie<br>met secundaire ontlufting<br>met keerstroombegedrag |
| Reservoirbescherming                    | Kunststofbeschermmantel   |
| drukindicator                           | met manometer   |
| Werkdruk                                | 1,5 ... 12 bar  |
| Drukregelbereik                         | 1 ... 7 bar   |
| normaal nominaal debiet                 | 1.400 l/min   |
| Bedrijfsmedium                          | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:-]<br>Inerte gassen   |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)  |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK        | 2 - matige corrosieweerstand  |
| LABS-conformiteit                       | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Lagertemperatuur                        | -10 ... 60 °C   |
| Geschikt voor levensmiddelen            | zie uitgebreide materiaalinformatie   |
| Luchtreinheidsklasse op de uitgang      | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:-]  |
| Mediumtemperatuur                       | 5 ... 60 °C   |
| Omgevingstemperatuur                    | 5 ... 60 °C   |
| Productgewicht                          | 500 g   |
| Soort bevestiging                       | met toebehoren  |
| Pneumatische aansluiting 1              | 1/4 NPT   |
| Pneumatische aansluiting 2              | 1/4 NPT   |
| Materiaal behuizing                     | gespuitsgiet aluminium  |
| Materiaal schaal                        | PC  |