

verzorgingseenheden (combinatie) MSB6N-1/4-FRC9:J11M2

Artikelnummer: 534025

FESTO

Combinatie filter/drukregelaar/olienevelaar, maximale uitgangsdruk 12 bar, 40 µm-filter, met manometer, vergrendelbare regelkop, metalen beschermmantel, manuele condensataaftap, debietrichting van links naar rechts.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|--|
| Grootte | 6 |
| Reeks | MS |
| Bedieningsveiligheid | Draaiknop met geïntegreerd slot |
| Inbouwpositie | loodrecht +/- 5° |
| Filterfijnheid | 40 µm |
| Condensataaftap | manueel draaiend |
| Constructieve opbouw | Filterregelaar met manometer Proportionele olienevelaar (standaard) |
| Regelfunctie | Uitgangsdruk constant met voordrukcompensatie met secundaire ontluchting met keerstroomgedrag |
| Reservoirbescherming | geïntegreerd als metalen reservoir |
| drukindicator | met manometer |
| Werkdruk | 1,5 ... 20 bar |
| Drukregelbereik | 0,5 ... 12 bar |
| normaal nominaal debiet | 1.900 l/min |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Inerte gassen |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Lagertemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Geschikt voor levensmiddelen | zie uitgebreide materiaalinformatie |
| Luchtreinheidsklasse op de uitgang | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:-] |
| Mediumtemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Productgewicht | 1.713 g |
| Soort bevestiging | met toebehoren |
| Pneumatische aansluiting 1 | 1/4 NPT |
| Pneumatische aansluiting 2 | 1/4 NPT |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |