


# Kunststofslang PUN-E-4x0,6-SI-500

Artikelnummer: 534170

FESTO

voor QS-insteekkoppelingen geschikt, uiterst flexibel,  
hydrolysebestendig, micronstabiel, bij de productie van  
levensmiddelen niet toegelaten.

Einde productie. Leverbaar tot 2012.



## Informatieblad

| Kenmerk                          | Waarde                                   |
|----------------------------------|--|
| Buitendiameter                   | 4 mm                                     |
| Debietrelevante buigradius       | 30 mm                                    |
| Binnendiameter                   | 2,8 mm                                   |
| Min. buigradius                  | 8 mm                                     |
| Temperatuurafhankelijke werkdruk | -0,95 ... 8 bar                          |
| Bedrijfsmedium                   | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Omgevingstemperatuur             | -35 ... 50 °C                            |
| Productgewicht volgens lengte    | 0,008 kg/m                               |
| Kleur                            | zilver                                   |
| Shore-hardheid                   | D 52 +/-3                                |
| Materiaal - opmerking            | vrij van koper en PTFE<br>RoHS conform   |
| Informatie materiaal slang       | TPE-U(PU)                                |