

# filterregelventiel

## LFR-M7-D-7-5M-MICRO-H-B

Artikelnummer: 534185

Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

aansluitschroefdraad in de behuizing, met manometer, halfautomatische condensataaftap.

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.

Einde productie. Leverbaar tot 2023. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Micro
Reeks	D
Bedieningsveiligheid	Draaiknop met vergrendeling
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Filterfijnheid	5 µm
Condensataaftap	halfautomatisch
Constructieve opbouw	Filterregelaar met manometer
Max. hoeveelheid condensaat	3 cm <sup>3</sup>
Regelfunctie	met secundaire ontluchting
drukindicator	met manometer
Werkdruk	1 ... 10 bar
Drukregelbereik	0,5 ... 7 bar
Max. drukhysteresis	0,3 bar
normaal nominaal debiet	280 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inerte gassen
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inerte gassen
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	104 g
Soort bevestiging	inline-installatie met toebehoren naar keuze:
Pneumatische aansluiting 1	M7
Pneumatische aansluiting 2	M7
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	aluminumlegering
Materiaal schaal	PC