

verzorgingseenheid

FRC-M7-D-7-O-5M-MICRO-H-B

Artikelnummer: 534192



Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

zonder getapte aansluitplaat, zonder manometer, halfautomatische condensataaftap.

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.

Einde productie. Leverbaar tot 2023. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Micro
Reeks	D
Bedieningsveiligheid	Draaiknop met vergrendeling
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Condensataaftap	halfautomatisch
Constructieve opbouw	Filterregelaar zonder manometer Proportionele olieniveelaar (standaard)
Max. hoeveelheid condensaat	3 cm ³
Filterfijnheid	5 µm
Regelfunctie	met secundaire ontluchting
drukindicator	M5 voorbereid
Werkdruk	1 ... 10 bar
Drukregelbereik	0,5 ... 7 bar
Max. drukhysteresis	0,3 bar
normaal nominaal debiet	170 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [6:4:-]
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	103 g
Soort bevestiging	inline-installatie met toebehoren naar keuze:
Pneumatische aansluiting 1	M7
Pneumatische aansluiting 2	M7
Materiaal behuizing	aluminumlegering
Materiaal schaal	PC